

滾鍍鎳光劑(潔白型) BL-102

藥浴組成

名稱	濃度範圍	標準
硫酸鎳	200-300g/L	250 g/L
氯化鎳	50-70 g/L	60g/L
硼酸	40-50 g/L	45 g/L
NO-23 (柔軟劑)	8-12ml/L	10ml/L
BL-102(填平劑)	0.3-0.8ml/L	0.5 ml/L
KWN(濕潤劑)	0.2-0.5ml/L	0.3 ml/L
浴溫	40-60°C	50°C
PH	4.0-5.0	4.5
浴電壓	8-15V	
過濾	連續過濾	

特性

鍍層清亮潔白、柔軟性、覆蓋力及深鍍力優良；具有厚重飽滿度的光澤感，出光快、性能穩定，操作範圍廣，不易產生分解物，容易管理及維護。

使用範圍

適用於日用小五金類、拉鏈、鈕扣類、電子產品或以鎳作表層後，需再鍍其他顏色的底層鎳。

包裝規格

25kg/桶

補給方法

NO-23	100-150ml/KAH
BL-102	100-150 ml/KAH
濕潤劑(KWN)	30-50 ml/KAH

此說明書的所有內容與建議是以本公司的實驗數據為基準，由於各使用者在操作及設備上有所差異，因此對於相關產品使用結果不作任何保證亦不負不良結果所導致的損害責任。
此說明書內所有資料，亦不得作為侵犯版權之證據。

