

铁素材无电解镍退镀剂 KST-3

使用方法

成分	使用范围
KST-3	原液使用
温度	40-60°C

注：剥离速度快慢与药液的浓度、温度及搅拌有关。

特性

只要以浸渍的方式，便可在不损伤素材下，将镀层完全剥离，且不受镀件形状跟大小的影响，不需要电源跟排气设备。

使用范围

铁素材上的无电解镍的剥离。

补给方法

镍含量达到一定的程度时即使补充效果也不会提升。建议重新建浴。

废弃处理

同氰化物的废处理。

包装规格

25kg/箱

此说明书的所有内容与建议是以本公司的实验数据为基准，由于各使用者在操作及设备上有差异，因此对于相关产品使用结果不作任何保证亦不负不良结果所导致的损害责任。
此说明书内所有资料，亦不得作为侵犯版权之证据。

